



## Disjoncteur électronique S1 DPX<sup>3</sup>1600 pouvoir de coupure 70kA 400V~ - 3P - 1250A

REF. 4 225 66

**6 482,00€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	47.6 dm <sup>3</sup>
Poids	15867 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Disjoncteurs électroniques S1

- Réglage I<sub>r</sub>, I<sub>sd</sub>
- Protection instantanée
- Voyants de fonctionnement
- Non compatibles avec l'interface de communication MODBUS réf. 4 210 75

#### Pouvoir de coupure I<sub>cu</sub> 70 kA (400 V~)

- 3P
- I<sub>n</sub> : 1250 A

#### Caractéristiques Générales

#### DPX<sup>3</sup> 1600 - disjoncteurs de puissance électroniques et magnétothermiques de 630 à 1600 A

- Disjoncteurs de puissance, boîtiers moulés, qui assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension
- Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL<sup>3</sup>
- S'équipent avec les auxiliaires
- S'associent aux relais différentiels
- Livrés avec vis de fixation, plages de raccordement pour barres, et cloisons de séparation
- Réglages plombables
- Conformes à la norme NF IEC 60947-2