



Prêt-à-poser centraliser un volet roulant Mosaic 1 commande sans fils et 1 interrupteur 230V~ - complet blanc

REF. 077736L

MOSAIC WITH
NETATMO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

- Prêt-à-Poser Mosaic : centraliser vos volets roulants
- Composition :
 - 1 interrupteur pour volets roulants 230V~ fonction montée/descente/stop - Compatible avec les volets à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio
 - 1 commande sans fil pour volets roulants fonction montée/descente/stop - Livrée complète avec support, plaque, 4 adhésifs repositionnables pour fixation des commandes et avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz

Avantages

Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique

Les + installation

Les éléments contenus dans ce prêt-à-poser s'installent sans aucune configuration préalable, ni modification à apporter à votre installation existante - L'interrupteur pour volet roulant dooxie with Netatmo s'installe facilement à la place d'un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard 40mm - Fixation à griffes ou à vis possible

Les + utilisation

Permet de commander 1 volet roulant électrique depuis 1 point de commande sans tirer de fils

Recommandations / restrictions d'usages

Idéal pour rénovation ou l'extension d'une installation existante

Pour commander votre interrupteur, il est nécessaire d'installer la commande sans fil de ce prêt-à-poser - En fonction du nombre de volets roulants à centraliser, ce prêt-à-poser est à compléter avec des interrupteurs pour volets roulants vendus individuellement

Information sur la gamme

Mosaic with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Numéro RAL	9003
		Sans halogène	Oui
Système de bus KNX	Non	Traitement antimicrobien	Non
Système de bus KNX-radio	Non	Type de borne	borne à vis
Système de bus radio	Oui	Nombre de bornes	4
Système de bus LON	Non	Capacité des bornes	0.75 - 2.5 mm ²
Système de bus Powernet	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Autres systèmes de bus	sans	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Radio bidirectionnelle	Oui	Code CEI (Pack1)	CR2032
Type de montage	encastré	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00039TA
Couplage au bus inclus	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Module de bus amovible	Non	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Commande sur site/commande manuelle	Oui	Nombre de Pack 1	1
Avec affichage LED	Non	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Nombre d'entrées	4	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3 g
Courant de commutation résistif	2 A	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Puissance de coupure max.	500 W	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Nombre max. de sorties de store vénitien	1	Objet connecté	Oui
Fonction commutation	Oui	Type de communication	Zigbee
Type de courant	AC	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Classe de protection (IP)	IP41	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Pilotable à la voix	Oui
Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C	Programmable	Oui
Température de stockage	45 °C	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Tension d'alimentation	110 - 230 V	Connectable par box Internet	Oui
Fréquence d'alimentation	47 - 63 Hz	Assistants vocaux compatibles	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
Consommation en veille	0.1 mA	Nom de l'application	Home + Control
Neutre obligatoire	Oui	Fonction d'usage du produit	Gestion des ouvrants
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non		
Couleur	blanc		