



Boîtier réversible passage Hypra pour prise 3P+T et 3P+N+T IP44 et IP66/67-55 16A - plastique

REF. 0 522 89

HYPRA

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Hypra, boîtier réversible pour réalisation de socle saillie par assemblage du socle de tableau ou du socle de connecteur sur le boîtier

- Boîtier passage réversible pour prises Hypra 3P+T et 3P+N+T
- Plastique
- 3 entrées ISO20 dont 1 obturée par 1 bouchon B20P

Les + utilisation

Permet la réalisation de boîtiers saillie

Recommandations / restrictions d'usages

Ne s'utilise pas avec les prises à entraxes unifiés

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Prise CEE - 16A	Sans	Diamètre entrée de câble	M20
Prise CEE - 32 A	Sans	Manipulation	Montage mural
Prise CEE - 63 A	Sans	Classe de protection (IP)	Autre
Prise CEE - 125A	Sans	Finition militaire	Non
Protection	Sans	Couleur	Gris
Disjoncteur différentiel	Sans	Hauteur	212 mm
Matériau du boîtier	Plastique	Largeur	100 mm
Possibilité d'alimentation/de raccordement	Autre	Profondeur	77 mm
		EAN/Gencode	3245060522896