



Tore pour relais différentiel référence 026088 - Ø35mm - 70A - maximum 420A

REF. 0 260 92

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX³, des auxiliaires pour les disjoncteurs et interrupteurs

- Tore pour relais différentiel pour disjoncteurs DPX³et inters à déclenchement libre DPX³-I
- 1 tore par DPX³ ou DPX³-I
- Ø35mm
- In : 70A
- I_{max} : 420A

Les + installation

S'associe au relais différentiel référence 026088

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

transformateurs de courant de protection

| | |
|---|--------------------|
| Courant assigné primaire I_n | 70 A |
| Courant assigné secondaire | 0.03 A |
| Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
| Etalonné | Oui |
| Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
| Diamètre d'ouverture | 35 mm |
| Fixation par encliquetage | Non |
| Raccord secondaire | raccordement à vis |
| Nombre d'entrées primaires | 1 |