



Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 90° PR12 - 1P - 2 contacts - fixation par vis sur porte

REF. 0 274 90

LEGRAND

43,24 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Inverseurs avec position arrêt 90°

Nombre de pôles : 1

Gamme : PR 12

Valeur maxi en AC 21 : 16 A

Nombre contacts : 2

Caractéristiques Générales

Commutateurs à cames - fixation par vis sur porte - de 16 à 63 A

Permettent de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels ils sont intégrés

Permettent de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Montage sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes

Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles

Présentation : manette gris / noir - plastron alu avec marquage

Conformes aux normes IEC EN 60947-3

Agréés UL-CSA (USA - Canada)

IP 40 à l'avant de l'enveloppe (manette)

IP 2X à l'arrière de l'enveloppe jusqu'à PR 26 (pour PR 40 et 63, nous consulter)