

## BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT

REF. 0 625 26

LEGRAND



Bloc d'évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu'à l'extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- BAES étanchecompatibles avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteurConnectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes ref :062520/062521
- Eclairage par la tranche ref : 062676, peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref : 062699
- BAES d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent.
- La passerelle de configuration ref :088240 et l'application Legrand Close Up permettent de :
  - Visualiser les paramètres du bloc
  - Régler l'heure des tests
  - Visualiser le défaut
- Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation

### Avantages

- Permet de la visualisation de son état à tout instant sur la web application Legrand ERPconnecté.
- Installation optimisée pour la rénovation:Respect de la réglementation (mise au repos secteur absent) avec les principales télécommandes du marché

### Les + installation

Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos secteur absent (exigence réglementaire).Apporte une solution robuste (IK10) de signalisation verticale en installation plafond.

### Les + utilisation

Visualisation de l'état sur l'application Legrand-ERP connecté :

- automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement
- facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	En saillie et encastré	Largeur	125 mm
Fonction	Éclairage d'évacuation	Hauteur/profondeur	62 mm
Type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)	Longueur	225 mm
Visibilité du pictogramme	D'un seul côté	Nombre de pôles	4
Pictogramme inclus	Oui	Section de conducteur	2.5 mm <sup>2</sup>
Système de contrôle	Auto-test automatique	Type de connexion	Raccordement à vis
Convient pour la mise en veille	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Avec interrupteur à distance	Non	Température de stockage	-10-50 °C
Télécommande fournie	Non	Fréquence	50-60 Hz
Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)		Consommation en veille	3 mA
Type de batterie	NiMh	Durée de vie estimée de l'ampoule	90000 h
Source lumineuse	LED non interchangeable	Neutre obligatoire	Non
Source lumineuse fournie	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Douille	Autre	Sans halogène	Oui
Nombre de têtes de luminaire	1	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Numéro RAL du boîtier	9003	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Couleur du boîtier/corps	Blanc	Maintien du câble	Non applicable
Matériau de la verrine	Plastique transparent	Attache/serre-cable compatible avec	Cable
Type de tension	AC	Mode de commande	Filaire
Tension nominale (Un)	207-253 V	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Courant nominal	2.8-3.5 mA	Adressable	Non
Appareillage	Driver LED courant constant	Code CEI (Pack1)	LR6
Élément de distribution de lumière	Diffuseur	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Classe de protection (IP)	IP66	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydrure
Résistance aux chocs (IK)	IK10	Nombre de Pack 1	1
Classe de protection	II	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	26 g
Puissance du système	0.5 W	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Flux lumineux utile	45 lm	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Flux lumineux en mode veille	3 lm	Objet connecté	Oui
Température de couleur	5600-5700 K	Moyen de pilotage	Configurateur
Facteur de puissance (cos phi)	0.7	Programmable	Oui
Distance de visibilité du pictogramme	15 m	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Temps d'opération nominal	1-1 h	EAN/Gencode	3414971404816

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref. Désignation.

0 609 31	Ampoule culot E10 3,6V 1A 3,6W pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité 062525 et 062526
0 610 15	Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES d'évacuation et BAEH SATI évolutifs
0 610 80	Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté
0 610 92	Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI
0 612 00	Etiquette d'évacuation adhésive pour BAES : flèche vers le bas
0 612 01	Etiquette d'évacuation universelle adhésive et sécable : flèche 45°
0 612 02	Etiquette d'évacuation adhésive pour BAES : mobilité réduite et flèche vers le bas
0 612 05	Etiquette de signalisation adhésive et sécable d'espace d'attente sécurisé pour DBR
0 612 10	Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche
0 612 11	Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche à 45°
0 612 13	Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable pour DBR
0 612 14	Etiquette d'évacuation repositionnable et recyclable pour personne à mobilité réduite

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.