


**Bloc de jonction à fonction à vis Viking3 avec 1 jonction à équiper**

REF. 0 371 53

VIKING 3

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Viking 3, bloc de jonction à fonction, connexion à vis permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides

- Bloc à fonction à équiper 1 jonction Viking3 connexion à vis - Raccordement du composant par vis
- Section nominale : 2,5mm<sup>2</sup> - Pas : 5mm - 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique
- Couleur : Gris pour circuit standard
- Capacité :- conducteur rigide : 0,25mm<sup>2</sup> à 4mm<sup>2</sup>- conducteur souple avec ou sans embout : 0,25mm<sup>2</sup> à 2,5mm<sup>2</sup>
- Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm

**Les + installation**

Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail - Le montage et démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents

**Les + utilisation**

La forme ergonomique de l'entrée des conducteurs facilite leur insertion - L'utilisation d'embouts de câblage Starfix permet d'assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple

**Information sur la gamme**

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                          |   |                 |
|--|--------------------------|---|-----------------|
| Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 0.25-4 mm <sup>2</sup>   | Matériau du corps isolant                               | Thermoplastique |
| Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble | 0.25-2.5 mm <sup>2</sup> | Température de fonctionnement                           | -5-40 °C        |
| Section de conducteur connectable monofilaire                    | 0.25-4 mm <sup>2</sup>   | Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V2              |
| Section de conducteur connectable multifilaire                   | 0.25-2.5 mm <sup>2</sup> | Largeur   | 5 mm            |
| Tension assignée   | 250 V                    | Hauteur   | 46.5 mm         |
| Finition raccordement électrique 1                               | Raccordement à vis       | Profondeur  | 71.5 mm         |
| Finition raccordement électrique 2                               | Raccordement à vis       | Finition antidéflagrante 'Ex e'                         | Non             |
| Nombre d'étages  | 1                        | Plaque de fermeture requise                             | Oui             |
| Nombre de positions de serrage par étage                         | 2                        | Couleur   | Autre           |
| Type de montage  | Profilé chapeau 35 mm    | Etages reliés à l'intérieur                             | Non             |
|  |                          | EAN/Gencode   | 3245060371531   |