

## Moulure DLPlus 40x20mm 1 compartiment longueur 3m - blanc

REF. 0 333 43

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Moules stop-fils

- Equipées d'un dispositif de maintien de câbles intégré

#### Sans cloison centrale

- 40 x 20
- Livrée en 24 longueurs de 3 m

#### Caractéristiques générales

#### Moules DLPlus 32 x 20 et 40 x 20 - profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage

#### Information sur la gamme

Les moules et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moules DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moules et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moules et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	20 mm	Transparent	Non
Largeur	40 mm	Numéro RAL	9003
Longueur	3000 mm	Type de fixation	perforation du fond
Section transversale utile	580 mm <sup>2</sup>	Finition du couvercle	séparé
Matériau	plastique	Avec agrafe pour tenue de câble	Oui
Qualité du matériau	PVC	Film de protection	Non
Sans halogène	Non	Avec connecteur de conduit	Non
Traitement antibactérien	Non	Livraison sur rouleau	Non
Traitement de surface	non traité	Classe de protection (IP)	IP40
Adapté au maintien de fonction	Non	Résistance aux chocs	IK07
Couleur	blanc	Température d'utilisation	-5 - 60 °C
		Température de stockage	-25 - 60 °C