

## BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT

REF. 0 625 26

LEGRAND



222,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bloc d'évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu'à l'extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

- BAES étanchecompatibles avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteurConnectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes ref:062520/062521
- Eclairage par la tranche ref: 062676, peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref: 062699
- BAES d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent.
- La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de: - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut - Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation

### Avantages

Permet de la visualisation de son état à tout instant sur la web application Legrand ERPconnecté.

Installation optimisée pour la rénovation:Respect de la réglementation (mise au repos secteur absent) avec les principales télécommandes du marché

### Les + installation

Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos secteur absent (exigence réglementaire).Apporte une solution robuste (IK10) de signalisation verticale en installation plafond.

### Les + utilisation

visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté: automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement, et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Nombre de pôles	4
		Section de conducteur	2.5 mm <sup>2</sup>
		Type de raccordement	raccordement à vis
		Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Type de montage	en saillie et encastré	Température de stockage	-10 - 50 °C
Fonction	éclairage d'évacuation	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Adapté au type de marquage	feuillet/plaque inséré(e)	Consommation en veille	3 mA
Type de marquage	d'un seul côté	Durée de vie estimée de l'ampoule	90000 h
Pictogramme inclus	Oui	Neutre obligatoire	Non
Installation de surveillance	auto-test automatique	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de commutation	non permanent	Numéro RAL	9003
Avec raccordement à un télérupteur	Non	Sans halogène	Oui
Alimentation	autonome (batterie individuelle)	Capacité des bornes	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Etat des accus	NiMh	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Source lumineuse	LED non interchangeable	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Avec source lumineuse	Oui	Télécommande fournie	Non
Douille	autre	Maintien du câble	Non applicable
Nombre de têtes de luminaire	1	Attache/serre-cable compatible avec ...	Cable
Matériau du boîtier	plastique	Mode de commande	Filaire
Couleur du boîtier	blanc	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Matériau du couvercle	plastique transparent	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Type de tension	AC	Adressable	Non
Tension nominale	207 - 253 V	Code CEI (Pack1)	LR6
Courant nominal de la LED à courant constant	2.8 - 3.5 mA	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00081TA
Appareil	driver LED courant constant	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Elément de distribution de lumière	diffuseur	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydrure
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)	Nombre de Pack 1	1
Classe de protection (IP)	IP66	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Résistance aux chocs	IK10	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	26 g
Classe de protection	II	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Protection contre l'incendie "D"	Non	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Puissance du système	0.5 W	Objet connecté	Oui
Flux lumineux efficace	45 lm	Type de communication	Autre
Flux lumineux en mode veille	3 lm	Plateforme de téléchargement d'applications	Autre
Température de couleur	5600 - 5700 K	Moyen de pilotage	Configurateur
Distance de reconnaissance	15 m	Programmable	Oui
Temps d'opération nominal	1 - 1 h	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Largeur	125 mm		
Hauteur/profondeur	62 mm		
Longueur	225 mm		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.