

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT



REF. 0 625 26

LEGRAND

225,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Bloc d'évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu'à l'extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- BAES étanchecompatibles avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteurConnectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes ref :062520/062521
- Eclairage par la tranche ref : 062676, peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref : 062699
- BAES d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent.
- La passerelle de configuration ref :088240 et l'application Legrand Close Up permettent de :
 - Visualiser les paramètres du bloc
 - Régler l'heure des tests
 - Visualiser le défaut
- Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation

Avantages

- Permet de la visualisation de son état à tout instant sur la web application Legrand ERPconnecté.
- Installation optimisée pour la rénovation:Respect de la réglementation (mise au repos secteur absent) avec les principales télécommandes du marché

Les + installation

Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos secteur absent (exigence réglementaire).Apporte une solution robuste (IK10) de signalisation verticale en installation plafond.

Les + utilisation

Visualisation de l'état sur l'application Legrand-ERP connecté :

- automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement
- facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Largeur	125 mm
		Hauteur/profondeur	62 mm
		Longueur	225 mm
Mode de pose	En saillie et encastré	Nombre de pôles	4
Fonction	Éclairage d'évacuation	Section de conducteur	2.5 mm ²
Type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)	Type de connexion	Raccordement à vis
Visibilité du pictogramme	D'un seul côté	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Pictogramme inclus	Oui	Température de stockage	-10-50 °C
Système de contrôle	Auto-test automatique	Fréquence	50-60 Hz
Convient pour la mise en veille	Oui	Consommation en veille	3 mA
Avec interrupteur à distance	Non	Durée de vie estimée de l'ampoule	90000 h
Télécommande fournie	Non	Neutre obligatoire	Non
Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)		Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de batterie	NiMh	Sans halogène	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Source lumineuse fournie	Oui	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Douille	Autre	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Nombre de têtes de luminaire	1	Maintien du câble	Non applicable
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Attache/serre-cable compatible avec	Cable
Numéro RAL du boîtier	9003	Mode de commande	Filaire
Couleur du boîtier/corps	Blanc	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Matériau de la verrine	Plastique transparent	Adressable	Non
Type de tension	AC	Code CEI (Pack1)	LR6
Tension nominale (Un)	207-253 V	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Courant nominal	2.8-3.5 mA	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydrure
Appareillage	Driver LED courant constant	Nombre de Pack 1	1
Élément de distribution de lumière	Diffuseur	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Classe de protection (IP)	IP66	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	26 g
Résistance aux chocs (IK)	IK10	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Classe de protection	II	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non	Objet connecté	Oui
Puissance du système	0.5 W	Moyen de pilotage	Configurateur
Flux lumineux utile	45 lm	Programmable	Oui
Flux lumineux en mode veille	3 lm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Température de couleur	5600-5700 K	EAN/Gencode	3414971404816
Facteur de puissance (cos phi)	0.7		
Distance de visibilité du pictogramme	15 m		
Temps d'opération nominal	1-1 h		

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.



PIÈCES DÉTACHÉES

- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
0 609 31	Ampoule culot E10 3,6V 1A 3,6W pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité 062525 et 062526
0 610 15	Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES d'évacuation et BAEH SATI évolutifs
0 610 80	Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté
0 610 92	Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI
0 612 00	Etiquette d'évacuation adhésive pour BAES : flèche vers le bas
0 612 01	Etiquette d'évacuation universelle adhésive et sécable : flèche 45°
0 612 02	Etiquette d'évacuation adhésive pour BAES : mobilité réduite et flèche vers le bas
0 612 05	Etiquette de signalisation adhésive et sécable d'espace d'attente sécurisé pour DBR
0 612 10	Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche
0 612 11	Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche à 45°
0 612 13	Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable pour DBR
0 612 14	Etiquette d'évacuation repositionnable et recyclable pour personne à mobilité réduite

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.