



## Prise traversée cuivre catégorie6A STP Mosaic 2 modules - alu

REF. 0 786 29

MOSAIC

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise traversée cuivre, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise traversée cuivre catégorie6A STP Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Couleur Aluminium
- Permet la réalisation de liens catégorie6 selon les normes ISO 11801 éd.2 (2011), EN 50173-1 et EIA/TIA 568 C2 dans le cadre d'une utilisation avec les boîtes de distribution de zone
- Arrivée du cordon multidirectionnelle

### Avantages

Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires

### Les + installation

Facilité de raccordement arrière par simple connexion d'une fiche mâle - Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

### Les + utilisation

Assure l'accès au réseau de la prise RJ45

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non		
Montage encastré	Oui		
Encastrement de canal	Oui	Direction de sortie	droit
Citerne au sol/montage en sous-sol	Oui	Avec protection contre la poussière	Oui
Type de fixation	à clipser	Classe de protection (IP)	IP20
Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Code couleur	Oui
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Largeur d'appareil	45 mm
Avec jacks/coupleurs	Oui	Hauteur d'appareil	45 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Catégorie	6A (IEC)	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Couleur	aluminium	Température d'utilisation /d'installation	-40 - 70 °C
Type de raccordement contact pour connexion autodénudante		Température de stockage	-40 - 70 °C
Jacks blindés	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Sans halogène	Oui
Avec zone de texte	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Décharge séparée de câble de traction	Non	Mode de pose	encastré
Type de montage raccordement de blindage	autre	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
		Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
		Maintien du câble	Non applicable