



Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR17 - 3P - 3 contacts - boîtier 96x120mm

REF. 0 277 17

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits électriques

- Commutateur à cames - Interrupteur marche/arrêt
- IP65 - Boîtier 96mm x 120mm - 3 pôles - Gamme PR17 - Valeur maximum en AC21 : 20A - 3 contacts
- Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du commutateur	Contacteur/disjoncteur	Type de construction de l'appareil	Appareil en saillie
Nombre de pôles	3	Adapté à une fixation sur sol	Oui
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	690 V	Adapté à une fixation frontale	Non
Courant permanent nominal Iu	20 A	Appareil complet dans un boîtier	Oui
Nombre de positions de commutation	2	Finition de l'élément d'actionnement	Manette / levier
Avec position 0	Oui	Taille du panneau frontal	64x64 mm
Avec retour automatique à la position 0	Non	Classe de protection (IP), face avant	IP65
		EAN/Gencode	3245060277178