



Télércommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie

REF. 0 625 20

LEGRAND

366,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

La télércommande connectée permet la mise au repos des BAES, des BAAS des alarmes type 4 et des sources centralisées - Permet aussi de visualiser l'état de l'installation sur l'application Legrand ERPconnecté via Ethernet par câble RJ45

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Télércommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP - Pour bloc d'éclairage et alarme incendie - Alimentation 230VA - 50Hz - Autonomie secteur absent 24h
- Se connecte sur le réseau Ethernet du bâtiment
 - Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent (y compris avec des blocs [BAES + BAEH] et DBR)
 - Permet pour les ERP comportant des locaux à sommeil :
 - la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale
 - l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale
- Permet le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale - Signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie - Permet en une seule manoeuvre à distance la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé Mosaic référence 076630 ou Céliane référence 067531 non fourni) - Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme - Permet la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal
- Permet de piloter :
 - la fonction visibilité augmentée : activation manuelle ou automatique des BAES pour amplifier la perception des étiquettes d'évacuation, en présence secteur
 - la fonction balisage lumineux d'évacuation pour augmenter la visibilité des dégagements/issues à utiliser pour réduire le temps d'évacuation
- Paramétrage des données sur la Web App - Legrand ERP connecté à l'aide de la passerelle de configuration référence 088240 - Tension de sortie télércommande TBTS

Les + installation

Fixation sur rail DIN - Encombrement 4 modules

Les + utilisation

3 modes de fonctionnement :

- mode standard : capacité 600 blocs. Au-delà, rajouter une télércommande référence 062520 en cascade-
- mode surveillé : report d'un défaut de l'installation sur la télércommande (capacité 63 BAES)
- mode surveillé connecté : diagnostic à distance de l'état de l'installation (capacité 63 BAES)

Recommandations / restrictions d'usages

Fonctionnement en mode surveillé et surveillé connecté non réalisable avec les sources centralisées - Compatibles en mode surveillé et surveillé connecté avec les BAAS Ma et alarme type 4/2 boucles dans la limite de 63 produits (BAES + alarme type 4 + BAAS Ma) par télércommande

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Type de connexion	Borne à vis
		Nombre de bornes	15
		Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Longueur	84 mm	Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Largeur	71 mm	Mode de pose	Rail DIN
Hauteur	67 mm	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Adapté à un encastrément de 482,6 mm (19 pouces)	Non	Code CEI (Pack1)	LR6
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Classe de protection (IP)	IP20	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydrure
Température d'utilisation /d'installation	-5-20 °C	Nombre de Pack 1	1
Température de stockage	-5-50 °C	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	3
Type de tension	AC	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	20 g
Tension nominale (Un)	207-253 V	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Courant d'alimentation	0.07-0.15 A	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Fréquence	50-60 Hz	EAN/Gencode	3414971361287
Consommation en veille	15 mA		
Neutre obligatoire	Oui		
Sans halogène	Oui		

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.