

Bloc de jonction sectionnable à ressort viking 3 avec 1 jonction 2 conducteurs pour cartouche fusible 5x20 à préhenseur

REF. 0 372 81 | VIKING 3 | LEGRAND

8,65 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Viking 3, bloc de jonction sectionnable pour l'ouverture temporaire d'un circuit électrique sans déconnecter les conducteurs, à ressort assurant la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre rigides, ou souples avec ou sans embout

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Bloc sectionnable pour cartouche fusible 5x20 avec préhenseur 1 jonction Viking3 connexion à ressort 2 conducteurs - Ouverture par préhenseur ou par minimum préhenseur avec outil
- Section nominale : 2,5mm² - Pas : 6mm
- Couleur : Gris pour circuit standard
- Capacité :
  - conducteur rigide : 0,5mm² à 2,5mm²
  - conducteur souple : 0,5mm² à 2,5mm²
  - conducteur souple avec embout : 0,5mm² à 2,5mm²
- Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm

Les + installation

Insertion directe et sans outil d'un conducteur rigide, ou souple avec embout - 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique

Les + utilisation

Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble	0.5-2.5 mm²
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble	0.5-2.5 mm²
Section de raccordement cable rigide	0.5-2.5 mm²
Section de raccordement cable souple	0.5-2.5 mm²
Courant assigné In	6.3 A
Tension assignée (Ue)	250 V
Finition raccordement électrique 1	Raccordement par borne à ressort
Finition raccordement électrique 2	Raccordement par borne à ressort
Nombre d'étages	1
Nombre de positions de serrage par étage	2
Mode de pose	Profilé chapeau 35 mm

Matériau du corps isolant	Thermoplastique
Température de fonctionnement	-5-40 °C
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Largeur	6 mm
Hauteur	52.5 mm
Profondeur	80 mm
Finition antidéflagrante 'Ex e'	Non
Plaque de fermeture requise	Oui
Couleur	Gris
Etages reliés à l'intérieur	Non
EAN/Gencode	3245060372811

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.