

Prise mobile Hypra IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique

REF. 0 527 82

HYPRA

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Hypra, prise de courant mobile pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

- Prise de courant mobile Hypra IP44
- Bleu
- 200V~ à 250V~
- 32A - 2P+T
- Plastique

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Intensité de courant IEC | 32 A | Classe de protection (IP) | IP44 |
| Nombre de pôles | 3 | Technique de raccordement | borne à vis |
| Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu | Direction d'enfichage | droit |
| Position de l'heure | 6 h | Entrée de câble | douille de protection contre le ployage |
| Couleur caractéristique | bleu | Matériau | plastique |
| Numéro RAL | 5005 | Finition militaire | Non |