



Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arriv e et sortie borne   vis - 1P+N 230V~ 20A courbe C - 1 module

REF. 4 067 75

DNX³

LEGRAND

29,94  

Tarif professionnel de r f rence HT hors  co-contribution

DNX³, disjoncteur modulaire Phase+Neutre magn tothermique   coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits  lectriques

CARACT RISTIQUES PRODUIT

- Disjoncteur DNX³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :
 - 4500A conforme   la norme NF EN 60891-1
 - 230V~
 - 50Hz pour les installations r sidentielles
 - 6kA conforme   la norme EN 60947-2
 - 230V~
- Protection des d parts : arriv e haute et sortie basse par bornes   vis
- Intensit  nominale 20A - Courbe C (d clenchement magn tique entre 5In et 10In) - 1 module
- Pour peigne HX³ optimis  universel unipolaire (phase ou neutre) ou t trapolaire - Permet la r alisation de tests volants (pr sence tension)
- Re oit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes prot g es contre le toucher IP20, appareil c bl 

Avantages

- Peut  tre utilis  en installation r sidentielle et tertiaire gr ce   son pouvoir de coupure  lev 

Les + installation

Equip  de 2 griffes d'accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d'une rang e peign e sans d connecter les autres produits

Les + utilisation

Equip  d'un porte- tiquette pour rep rage visuel simple et rapide du circuit prot g  - Indication visuelle imm diate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

Information sur la gamme

Les disjoncteurs DNX³ et DX³   coupure pleinement apparente sont destin s   la protection et le sectionnement des circuits  lectriques en Phase + Neutre. Les disjoncteurs DNX³ et DX³ permettent de repondre aux contraintes d'installation en r sidentiel et en tertiaire gr ce   leur pouvoir de coupure de 4500/6kA jusqu'  50kA. Il existe 3 types de connexions : auto/auto : arriv e haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arriv e haute par bornes auto et sortie basse par bornes   vis ou vis/vis : arriv e haute et sortie basse par bornes   vis. Disponibles en courbe C et courbe D ainsi qu'avec dispositif de d tection des arcs  lectriques Stop Arc. Un porte- tiquette en face avant du produit permet le rep rage des circuits. Ils re oivent les auxiliaires de signalisation et de commande DX³ et acceptent le passage du peigne d'alimentation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France m tropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Soci t  Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de d terminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix impos s   la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionn es sur le pr sent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit  tre install  conform ment aux r gles d'installation par un professionnel qualifi .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur d'encastrement	44 mm	Température ambiante en fonctionnement	-25-70 °C
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)	C	Section de raccordement câble souple	0.75-10 mm²
Nombre de pôles (total)	2	Section de raccordement câble rigide	0.75-16 mm²
Nombre de pôles protégés	1	Antidéflagration	Non
Calibre/courant nominal assigné (In)	20 A	Largeur	17.8 mm
Tension assignée (Ue)	230 V	Hauteur	94.8 mm
Tension d'isolement assignée (Ui)	250 V	Profondeur	77.7 mm
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	4 kV	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)	4.5 kA	Température de stockage	-40-70 °C
Type de tension	AC	Tension nominale (Un)	180-250 V
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)	6 kA	Sens de l'alimentation électrique	Par le haut ou le bas
Fréquence	50-60 Hz	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Classe de limitation d'énergie (I²t)	3	Couleur	Gris
Montage encastré	Oui	Numéro RAL	7035
Pôle neutre sectionné simultanément	Oui	Sans halogène	Oui
Degré de pollution	2	Type de connexion	Borne à vis
Produits auxiliaires associables	Oui	Type de connexion	Peigne et câble
Largeur en nombre de modules	1	Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Classe de protection (IP)	IP20	Mode de pose	Rail DIN
		EAN/Gencode	3245064067751

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.