



**Contacteur de puissance CX³ commande manuelle
bobine 24V~ - 2P 400V~ - 63A - contact 4F - 2
modules**

REF. 4 125 19

CX³

LEGRAND

CX³, contacteur de puissance modulaire, avec commande manuelle, permettant la commande à distance d'une charge par un interrupteur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contacteur de puissance CX³ tétrapolaire 400V~ avec commande manuelle bobine 24V~
- Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
- Intensité maximum : 63A - Contact 4F - 3 modules
- Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³
- Conforme à la norme NF EN 61095

Les + utilisation

Manette accessible après ouverture de l'obturateur, devient tête de groupe avec le module de raccordement référence 406302 - Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement normale	400-400 V		
Courant de fonctionnement nominal	63 A	Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	1700 VA
Tension d'actionnement assignée	20-26 V	Curseur pour commutation manuelle	Oui
Type de tension de fonctionnement	AC	Largeur en nombre de modules	3
Type de tension d'actionnement	AC	Profondeur d'encastrement	44 mm
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	4	Produits auxiliaires associables	Oui
Charge max. de lampe à incandescence	8000 W	Classe de protection (IP)	IP2X
Charge max. de lampe fluorescente	4700 VA	Largeur	68 mm
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)	5000 VA	Hauteur	94 mm
		Profondeur	53.4 mm
		EAN/Gencode	3245064125192