

## Contact pour commande motorisée DMX<sup>3</sup>6300 , DMX<sup>3</sup>4000 et DMX<sup>3</sup>2500 signalisation prêt à fermer et ressort fermé

REF. 0 288 14

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### DMX<sup>3</sup>, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

- Contact de signalisation pour commande motorisée pour DMX<sup>3</sup>6300, DMX<sup>3</sup>4000 ou DMX<sup>3</sup>2500
- Contact de type inverseur NO à contact sec (libre de potentiel)
- Tension maximum : 250V~ ou 250V=
- Intensité nominale :
  - 16A de 125V~ à 250V~
  - 0,6A sous 125V=
  - 0,3A sous 250V=

#### Les + utilisation

Permet de reporter à distance 2 informations distinctes : - Appareil prêt à fermer (RC) : le contact est fermé lorsque le ressort est chargé, que le disjoncteur n'est pas en défaut et que l'ensemble des systèmes de sécurité autorisant la fermeture sont inactifs - Ressort chargé (SC) : le contact est fermé lorsque le ressort est complètement chargé, électriquement ou manuellement

#### Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX<sup>3</sup> permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX<sup>3</sup>-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX<sup>3</sup> pour un assemblage usine. Le DMX<sup>3</sup> 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX<sup>3</sup> peuvent devenir communicants en option pour la supervision.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V	16 A
Finition du raccordement électrique	raccordement par fiche plate
Type de montage	autre