



Disjoncteur ouvert fixe DMX³1600 pouvoir de coupure 50kA 415V~ - 3P - 630A

REF. 0 280 24

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Version fixe

Livré avec :

4 contacts auxiliaires : NO/NF

joint de porte

Pouvoir de coupure I_{cu} 50 kA (415 V~)

3P

I_n : 630 A

Caractéristiques Générales

DMX³ 1600 - disjoncteurs ouverts de 630 à 1600 A

Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection réf. 0 281 64/65/66 ou 0 281 67/68 (assemblage usine)

Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communicants en option pour la supervision.