


## Micromodule pour éclairage connecté pour installation with Netatmo 300W avec Neutre



REF. 0 648 88

CÉLIANE WITH  
NETATMO

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Le micromodule d'éclairage connecté permet de rendre connecté un éclairage

- Inter micromodule d'éclairage connecté ON/OFF 300W, avec Neutre
- Compatible avec tous types de lampes jusqu'à 300 W
- Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils simple ou double, détecteur pour créer un va-et-vient d'éclairage sans fil
- Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s)
- Bornes à vis

### Avantages

Associé au pack de démarrage connecté, le micromodule peut être piloté par des commandes sans fil

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

### Les + installation

S'installe facilement dans un plafonnier, une applique murale ou en tableau

### Les + utilisation

Permet de réaliser une fonction interrupteur, va-et-vient, télérupteur sans tirer de fil

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour connecter le micromodule, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appariage des fonctions.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Largeur hors tout</b>	40 mm
		<b>Hauteur hors tout</b>	52 mm
<b>Assemblage</b>	Mécanisme seul	<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	20 mm
<b>Modèle</b>	Relais	<b>Profondeur d'encastrement</b>	20 mm
<b>Type de charge</b>	Universel et LED	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK04
<b>Entrée de poste auxiliaire</b>	Oui	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Mémoire de valeurs de luminosité</b>	Non	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	5-45 °C
<b>Utilisable avec un bouton</b>	Oui	<b>Température de stockage</b>	0-45 °C
<b>Utilisable avec un détecteur de mouvement</b>	Oui	<b>Consommation en veille</b>	0.1 mA
<b>Utilisable avec un détecteur de présence</b>	Oui	<b>Neutre obligatoire</b>	Oui
<b>Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur</b>	Oui	<b>Indication de repérage des bornes de raccordement</b>	Oui
<b>Utilisable avec un bouton radio</b>	Oui	<b>Conforme aux tests de mise en service (1000V)</b>	Non
<b>Utilisable avec un bouton IR</b>	Non	<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Type de montage</b>	Autre	<b>Traitement antimicrobien</b>	Non
<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Type de borne</b>	Borne à vis
<b>Qualité du matériau</b>	Thermoplastique	<b>Nombre de bornes</b>	5
<b>Traitement de surface</b>	Non traité	<b>Capacité des bornes</b>	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Finition de la surface</b>	Mat	<b>Section de câble</b>	0.75-2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Couleur</b>	Noir	<b>Equipé d'un porte étiquette</b>	Non
<b>Transparent</b>	Oui	<b>Conforme à la Réglementation pile ou batterie</b>	Non
<b>Tension nominale</b>	230 V	<b>Objet connecté</b>	Oui
<b>Fréquence</b>	47-63 Hz	<b>Moyen de pilotage</b>	Smartphone apps
<b>Courant nominal assigné</b>	1.3 A	<b>Pilotable à la voix</b>	Oui
<b>Puissance de commutation</b>	0-300 W	<b>Programmable</b>	Oui
<b>Type de fixation</b>	Fixation avec vis	<b>Intéropérabilité du protocole de connexion</b>	Oui
<b>Compatible avec Apple HomeKit</b>	Oui	<b>Connectable par box Internet</b>	Oui
<b>Compatible avec Google Assistant</b>	Oui	<b>Fonction d'usage du produit</b>	Gestion de l'éclairage
<b>Compatible avec Amazon Alexa</b>	Oui	<b>EAN/Gencode</b>	3414971014817
<b>Possible support IFTTT</b>	Non		