

Rallonge multiprise d'angle 16A 230V 3x2P+T Surface et USB Type-A + Type-C à câbler - blanc et alu

REF. 0 494 09

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rallonge multiprise à fixer en angle permettant une optimisation de la place, idéale pour un bureau ou un plan de travail de cuisine

- Rallonge multiprise avec 3 prises de courant 2P+T affleurantes standard franco-belge, 16A, 230V, 3680W.
- Produit fixable par vis ou par rubans adhésif
- Chargeurs USB Type A + C 3,0A 5,0V 15,0W
- Produit fixable par vis ou par rubans adhésif
- Installation en horizontale et en verticale

Avantages

Nouveauté: les multiprises sont équipés de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits.

Produit idéal offrant une intégration dans l'univers cuisine.

Chargeurs USB Type A + C 3,0A 5,0V 15,0W

Les + installation

Multiprise offrant plusieurs possibilités d'installation.

Les + utilisation

2 possibilités d'installation:- produit fixé (par vis non fournies ou par ruban adhésif fourni)- produit posé

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de boîtier	autre	Désignation NEMA	sans
Nombre de prises norme française (type E)	3	Température d'utilisation	-5 - 35 °C
Avec dispositif on/off	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Interrupteur différentiel	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Filtre anti-parasite réseau	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Nombre de raccordements USB	2	Possible support IFTTT	Non
Protection contre les surtensions	Non	Largeur hors tout	82 mm
Courant nominal	16 A	Hauteur hors tout	295 mm
Avec couvercle	Non	Profondeur/longueur hors tout	70 mm
Matériau	plastique	Température de stockage	-20 - 70 °C
Qualité du matériau	thermoplastique	Type de tension	AC/DC
Sans halogène	Oui	Tension d'alimentation	220 - 230 V
Traitement antibactérien	Non	Neutre obligatoire	Oui
Traitement de surface	non traité	précâblé	Non
Finition de la surface	mat	Type de borne	borne à vis
Couleur	aluminium	Equipé d'un porte étiquette	Non
Transparent	Non	Equipé de prise(s) USB	Oui
Classe de protection (IP)	IP20	Mode de pose	apparent/saillie
Résistance aux chocs	IK04	Objet connecté	Non