



Poussoir modulaire simple fonction contact 1NO - 1 module

REF. 4 129 08

CX³

LEGRAND

CX³, poussoir permettant la commande des circuits électriques

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poussoir modulaire simple fonction 20A 250V
- Contact 1 NO - Position monostable
- 1 module
- Puissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250W
- Conforme à la norme NF EN 60669-1

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
		Température de stockage	-40-70 °C
		Type d'éclairage	LED interchangeable
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Durée de vie estimée de l'ampoule	100000 h
Courant de commutation	20 A	Sens de l'alimentation électrique	Par le bas
Tension de commutation	250 V	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de tension	AC	Couleur	Gris
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non	Numéro RAL	7035
Couleur du bouton	Gris	Sans halogène	Oui
Largeur en nombre de modules	1	Type de connexion	Borne à vis
Profondeur d'encastrement	44 mm	Capacité des bornes	0.75-4 mm²
Classe de protection (IP)	IP20	Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Largeur	17.8 mm	Mode de pose	Rail DIN
Hauteur	90 mm	EAN/Gencode	3414970531407
Profondeur	73.5 mm		
Résistance aux chocs (IK)	IK04		