



Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - avec 5 prises brochage domestique, protections et cordon 3m

REF. 0 589 42

P17

LEGRAND

P17, coffret corps de métier destiné à tous les corps d'état du bâtiment pour l'alimentation d'outils électroportatifs - Ils peuvent être utilisés dans l'industrie, les laboratoires, les administrations ou par des particuliers

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - avec 5 prises brochage domestique, protections et cordon 3m
- Composition :
 - 5 prises à brochage domestique 16A
 - 1 bouton coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET)
 - protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30mA
 - cordon longueur 3m
 - 1 fiche à brochage domestique
 - Presse-étoupe IP68 M20
- Puissance maximum 3,68kW - Poids : 2,9kg
- - Matière : corps ABS et fenêtre polycarbonate
- Dimensions (H x l) : 506,5mm x 181,5mm
- Entrée de câble supplémentaire avec pré-marquage sur le dessous M20

Les + installation

Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable (fixation par l'extérieur du coffret) - Montage sur poteau avec kit référence 036446, 036447, 036448 et 036449 (voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité)

Les + utilisation

Coffret mobile, avec poignée intégrée (passage de chaîne antivol possible), permettant l'alimentation d'outils électroportatifs sur chantiers ou pour de l'évènementiel

Recommandations / restrictions d'usages

Température d'utilisation : -25°C à +40°C - Conforme à la norme IEC 61439-4 et répondant aux exigences de la norme d'installation NF C 15-100 ou CEI 60364

Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande)

Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande) - Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boîtes d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-perçés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'évènementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps

de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Prise CEE - 16 A	Sans	Possibilité d'alimentation/de raccordement	Alimentation avec prise
Prise CEE - 32 A	Sans	Diamètre entrée de câble	M20
Prise CEE - 63 A	Sans	Manipulation	Montage mural
Prise CEE - 125A	Sans	Classe de protection (IP)	IP44
Nombre de prises avec contact de terre	5	Finition militaire	Non
Protection	Autre	Couleur	Gris
Disjoncteur différentiel	Sans	Hauteur	506.5 mm
Nombre de disjoncteurs	1	Largeur	181.5 mm
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Profondeur	125 mm
		EAN/Gencode	3245060589424

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
9 800 25	Pièce de maintenance pour coffret de chantier type coffret corps de métier

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.