



Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP55 pour fixation au mur ou au plafond en saillie

REF. 0 489 46

LEGRAND

76,76 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Détecteur autonome de mouvement ECO1 étanche pour lieux de passage sans luminosité naturelle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP55
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
 - seuil de luminosité : 10 lux à 1275 lux
 - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
- Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,75W en veille - Portée 8m
- Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
 - LEDs : 250W
 - Fluocompactes : 250W
 - LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 500 VA
 - tubes fluo : 5x(2x36W)
 - Halogènes 230V, incandescent : 1000W
- Livré complet pour fixation au mur ou plafond

Avantages

- Livré dans emballage autovendeur brochable

Les + installation

S'installe directement sur le mur ou le plafond en saillie

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m

Hauteur recommandée de fixation : 2,5m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Détecteur de mouvement	Classe de protection (IP)	IP55
Type de capteur	Infrarouge	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Avec interface DALI	Non	Type de tension	AC
Régulation de la lumière	Oui	Fréquence	50-60 Hz
Commande HVAC	Non	Tension nominale (Un)	240-240 V
Arrêt forcé	Non	Durée de marche min.	5 s
Spécial animaux	Non	Durée de marche max.	10 min
Protection au ras du mur	Non	Angle de détection horizontal	360-360 °
Avec détection du champ arrière	Non	Plage de rotation du capteur, horizontale	0-0 °
Interconnectable	Non	Plage de rotation du capteur, verticale	0-0 °
Hauteur de montage optimale	2.5 m	Luminosité de déclenchement	10-1275 lx
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier	Oui	Adapté à une charge C	Non
Commutateur de pontage	Non	Température	-5-35 °C
Largeur de portée max.	4 m	Nombre de zones de détection	1
Longueur de portée max.	8 m	Commande auxiliaire possible	Non
Champ de détection de diamètre au sol	8 m	Fonction d'alarme	Non
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Avec capteur acoustique	Non
Commandable à distance	Non	Largeur	90.5 mm
Télécommande fournie	Non	Hauteur	90.5 mm
Sensibilité ajustable	Oui	Profondeur	72 mm
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Avec câble de raccordement	Non
Avec voyant	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Auto-apprentissage de la fonction luminosité	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Possibilité de cablage d'un variateur déporté	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Mode de pose	Saillie	Compatible IFTTT	Non
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	-10-35 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Température de stockage	-20-70 °C
Sans halogène	Oui	Consommation en veille	3.1 mA
Type de traitement de la surface	Non traité	Neutre obligatoire	Oui
Finition de la surface	Brillant	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Traitement antimicrobien	Non	Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
Couleur	Blanc	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Numéro RAL (équivalent)	9006	Diamètre maxi d'entrée de câbles	2.5 mm
Transparent	Non	Interrupteur automatique	Non
		EAN/Gencode	3414970630360

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.