



Prise RJ45 multimédia Mosaic catégorie 6 FTP avec plaque et fixation à vis

REF. 0 992 05

MOSAIC

LEGRAND

La prise Mosaic RJ45 connecte un appareil (PC, imprimante) au réseau local (box internet, switch). La distribution filaire garantit une connexion Internet haut débit, sécurisée et fiable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Avec connecteur équipé d'un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l'utilisation d'un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d'erreur
- Haute performance: Certifié Par Delta pour applications PoE+ et garantie pour des application PoE ++ (PoE ++ ready)
- Pour fiche RJ45, RJ12, RJ11
- Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé
- Produit livré complet avec plaque blanche nouveau design Mosaic et support de montage à vis - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Montage apparent Non

Montage encastré Oui

Encastrement de canal Non

Citerne au sol/montage en sous-sol Non

Type de fixation Visser

Composition Mécanisme complet avec plaque

Type de connecteur RJ45 8(8)

Avec jacks/coupleurs Oui

Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1

Catégorie 6

Couleur	Blanc
Numéro RAL	9010
Type de connexion	Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés	Non
Raccordement de mise à la terre séparé	Non
Avec zone de texte	Oui
Décharge séparée de câble de traction	Non
Type de montage raccordement de blindage	Sans
Direction de sortie	Droit
Avec protection contre la poussière	Oui
Classe de protection (IP)	IP20
Code couleur	Oui
Largeur d'appareil	82 mm
Hauteur d'appareil	82 mm
Profondeur d'appareil	33.7 mm
Profondeur d'encastrement	25.2 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Temperature d'utilisation /d'installation	-40-70 °C
Temperature de stockage	-40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Mode de pose	Encastré
Diamètre de tube pour produit saillié	0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Entre axe de fixation verticale	0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale	0-0 mm

Maintien du câble	Non applicable
EAN/Gencode	3414971679429

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

