

## Conduit IRL 3321 Ø20mm - gris RAL7035

REF. 07120

LEGRAND



IRL3321, conduit IRL3321 permettant de protéger les câbles dans des installations en résidentiel neuf, en rénovation ou en tertiaire

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 20mm - Couleur gris RAL7035
- IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
- Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
- Longueur : 3m
- Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade

### Avantages

- 3 couleurs disponibles pour une meilleure intégration à l'environnement de pose : gris, blanc et sable
- Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres et colliers de fixation pour une finition parfaite

### Les + installation

Conduit tulipé permettant l'emboîtement des longueurs lors de l'installation - Recommandé pour une installation avec l'appareillage saillie Plexo

### Les + utilisation

Bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme (classement matière M1) selon norme NF EN 61386-21

### Recommandations / restrictions d'usages

Sensible aux hydrocarbures aromatiques (ex : benzène) et aux cétones (ex: acétone)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                        |                              |                                           |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Matériau                                               | Polychlorure de vinyle (PVC) | Installation sur du béton                 | Non           |
| Sans halogène                                          | Non                          | Installation de machines et d'équipements | Non           |
| Finition ignifugée                                     | Oui                          | Installation à l'extérieur                | Oui           |
| Tenue à la flexion                                     | Rigide                       | Diamètre intérieur                        | 16.9 mm       |
| Avec manchon                                           | Oui                          | Diamètre externe                          | 20 mm         |
| Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3)             | Température de fonctionnement             | -5-60 °C      |
| Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1        | Moyen (classe 3)             | Couche interne extrêmement glissante      | Non           |
| Montage encastré                                       | Non                          | Couleur                                   | Gris          |
| Montage apparent                                       | Oui                          | Traitement antimicrobien                  | Non           |
| Convient pour installation dans paroi creuse           | Oui                          | EAN/Gencode                               | 3414971487932 |