



Coffret étanche Plexo³ pour photovoltaïque à équiper - 2 rangées de 12 modules - 1000V=

REF. 4 140 34

PLEXO³

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo³, coffret étanche à équiper pour installation résidentielle raccordée au réseau électrique français de distribution avec revente totale ou partielle de la production électrique des panneaux photovoltaïques

- Coffret Plexo³ à équiper 2 rangées, 12 modules avec entraxe entre rails 150mm
- IP65 - IK09 - Isolation totale (équivalent Classe II) - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Châssis et plastrons amovibles
- Livré avec :
 - des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée (sans embouts, sans empreinte défonçable)
 - rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés
 - embouts à perforation directe
 - 1 support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret
 - 2 obturateurs 5 modules
- Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Les + installation

Reçoit les dispositifs de protection DC pour les installations photovoltaïques

Les + utilisation

Assure une résistance aux chocs et aux intempéries des produits de protection installés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	saillie	Profondeur	161 mm
Nombre de rangées	1	Profondeur intérieure	89 mm
Largeur dans les unités de partition	12	Rail DIN	Oui
Type de couvercle	porte	Avec plaque de montage	Non
Finition du couvercle	fermé	Possibilité de montage en saillie	Oui
Couvercle/porte transparent(e)	Oui	Finition CEM	Non
Matériau du boîtier	plastique	Couleur	gris
Hauteur	432 mm	Numéro RAL	7046
Largeur	340 mm	Classe de protection (IP)	IP65
		Avec serrure	Non