



**Commutateur à cames interrupteur arrêt/marche tête de commande à manette Ø22 PR12 - 2P - fixation centrale Ø22 sur porte**

REF. 0 275 65

LEGRAND

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits électriques

- Commutateur à cames - Interrupteur arrêt/marche
- Tête de commande à manette Ø22mm - 2 pôles - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 2 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
- Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
- IP40 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)

## Les + installation

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø22mm

## Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Finition du commutateur	contacteur/disjoncteur		
Nombre de pôles	2	Type de construction de l'appareil	appareil encastré
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	690 V	Adapté à une fixation sur sol	Non
Courant permanent nominal Iu	16 A	Adapté à une fixation frontale	Oui
Nombre de positions de commutation	2	Appareil complet dans un boîtier	Non
Avec position 0	Oui	Finition de l'élément d'actionnement	manette / levier
Avec retour automatique à la position 0	Non	Taille du panneau frontal	48x48 mm
		Classe de protection (IP), face avant	IP40