


Bloc de jonction phase terre neutre à vis Viking3 avec 3 jonctions 3 étages section 2,5mm² - pas 5mm - gris

REF. 0 371 52

11,82€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	50 unités
Volume	2.061 dm ³
Poids	1154 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Pour capteurs et actionneurs

- Permettent le raccordement des capteurs (réf. 0 371 51) ou actionneurs (réf. 0 371 52), et leur alimentation commune grâce aux peignes de liaison équipotentielle réf. 0 375 46/47

3 jonctions - 3 étages - pour actionneur

- Marquage vert/jaune pour l'étage inférieur
- Pied métal
- Fixation sur rail sans vis
- Capacité conducteur rigide : 2,5 mm² max. avec peigne de liaison équipotentielle
- Couleur : Gris
- Section nominale : 2,5 mm²
- Capacité conducteur rigide : 0,25 à 4 mm²
- Capacité conducteur souple avec ou sans embout : 0,25 à 2,5 mm²
- Pas : 5 mm

Caractéristiques Générales

Blocs de jonction connexion à vis Viking™ 3 - pour câble cuivre

- Permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides
- 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique jusqu'au pas de 8 mm (étage supérieur uniquement pour blocs à étages)
- Pour rails symétrique prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm