



## Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable - tétrapolaire neutre à gauche - 32A

REF. 0 221 13

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.534 dm <sup>3</sup>
Poids	268 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Encastrés cadenassables

- Montage sur panneau, fixation par vis

##### Tétrapolaires neutre à gauche

- 32 A

#### Caractéristiques Générales

##### Interrupteurs-sectionneurs rotatifs complets de 20 à 100 A

- Interrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases
- IP 2X
- Ouverture positive des contacts
- Double coupure par phase
- Poignée rotative rouge sur fond jaune
- Visualisation immédiate de la position :
- horizontal : ouvert (O) non passant
- vertical : fermé (I) passant
- Appareils équipés de borniers non réversibles
- Conformes aux normes IEC EN 60947-3
- Agréés UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers
- IP 65 - IK 07 en boîtiers