



Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 65x65x40mm - gris RAL7035

REF. 0 920 05

BOÎTES PLEXO

LEGRAND

6,11 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d'installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte de dérivation carrée Plexo - Gris RAL7035
- IP55 - IK07 - 650°C - 7 embouts - 65mm x 65mm x 40mm
- Ø câbles et tubes acceptés : 4mm à 20mm - Couvercle enclipsable
- Tenue au fil incandescent 650°C (NF EN 60695-2-11) - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
- Embouts interchangeable avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les + installation

Fixation avec rattrapage d'aplomb - Fixation possible avec outil type Pulsa 700E

Les + utilisation

Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon article EL10, logement et industrie)

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Couvercle transparent	Non
Section de conducteur max.	20 mm²	Fixation du couvercle	Encliqueté
Garnissage	Sans	Coulable	Non
Forme	Carré	Masse de coulage fournie	Non
Mode de pose	Universel	Plombable	Non
Montage dans le sol	Non	Maintien de fonction	Sans
Montage sous l'eau	Non	Avec blindage	Non
Pour diamètre du tube	20 mm	Résistant aux intempéries	Oui
Entrée de l'arrière	Non	Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Longueur	78 mm	Version anti-déflagration	Non
Largeur	78 mm	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Profondeur	46 mm	Pour poussière Ex-Zone	Sans
Connectable	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Nombre d'entrées	7	Température de stockage	-25-70 °C
Type de traversée de boîtier		Numéro RAL	7035
Membrane à niveaux à découper		Traitement antimicrobien	Non
Matériau	Plastique	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Sans halogène	Oui	Nature d'embout entrée de câble	Souple à découper
Type de traitement de la surface	Non traité	Entre axe de fixation verticale	37-43 mm
Couleur	Gris	Entre axe de fixation horizontale	37-43 mm
Classe de protection (IP)	IP55	EAN/Gencode	3245060920050
Finition du couvercle	Autre		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.