



**Borne monphasée détection 6mA DC Green'Up
Premium métal 1 véhicule électrique Modes 2 et 3 -
3,7kW à 4,6kW 16A à 20A**

REF. 0 580 10

GREEN'UP

LEGRAND

Green'up Premium, borne monphasée pour recharge de véhicule électrique avec communication sans fils locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV CHARGE light

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Communication sans fils, en local par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'application EV Charge Light
- Communication IP filaire ou Wi-Fi avec le kit de communication
- Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur, horloge, interrupteur (entrée contact sec 12 V=) ou via planning
- Possibilité de commande on/off à distance (entrée contact sec 12 V=)
- Possibilité de réglages de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation

Avantages

- Détection 6mA DC intégrée
- Station de charge évolutive utilisant un kit de communication pour permettre une gestion à distance comme OCPP ou utilisant un kit lecteur de badges RFID pour la gestion des accès utilisateurs.
- Référencée ADVENIR : Matériel compatible et pilotage en local - Référencée EV Ready et ZE Ready

Les + installation

Prêt à poser, prêt à badger

Les + utilisation

Détection 6mA DC intégrée

Recommandations / restrictions d'usages

A équiper pour fixation murale ou au sol

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Exécution raccord côté installation	Monophasé	Compatible avec Google Assistant	Non
		Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Compatible IFTTT	Non
		Température d'utilisation /d'installation	-25-50 °C
		Température de stockage	-25-70 °C
		Tension nominale (Un)	220-240 V
		Couleur	Noir
		Objet connecté	Oui
		Mode de commande	▪ Bluetooth
			▪ OCPP 1.6J
Puissance de raccordement nominale	3.7 kW	Plateforme de téléchargement d'applications	▪ App Store ▪ Google Play Store
Nombre de points de chargement	1	Moyen de pilotage	Web Application
Puissance max. par point de chargement	4.6 kW	Pilotable à la voix	Non
Largeur	430 mm	Programmable	Oui
Hauteur	740 mm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Profondeur	243 mm	Connectable par box Internet	Non
Nombre de prises de charge type 2	1	Nom de l'application	EV Charge
Avec boîte de raccordement domestique	Non	Fonction d'usage du produit	Recharge vehicule électrique
Nombre de prises de courant domestiques	1	EAN/Gencode	3414972345125
Avec disjoncteur de protection	Oui		
Avec compteur d'énergie	Non		
Avec affichage	Non		
Matériau du boîtier/corps	Acier		
Classe de protection (IP)	IP55		
Résistance aux chocs (IK)	IK10		
Compatible avec Apple HomeKit	Non		

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
9 809 49	Embase et volet de protection pour prise T2 S
9 809 51	Sous-ensemble prise T2S Green'Up pour 1 véhicule électrique
9 809 52	Sous-ensemble prise 2P+T Soliroc Green'Up pour 1 véhicule électrique
9 809 53	Lot de bouchons obturateurs Green'Up pour véhicule électrique
9 809 60	Sous-ensemble verrouillage Mode3 Green'Up pour véhicule électrique
9 809 67	Support plastique de recharge pour maintenance de la borne de recharge IP55 Green'up Premium métal
9 818 03	Alimentation électronique 12V pour borne Green'up pour véhicule électrique
9 818 04	Contacteur 3P 9A pour borne Green'up pour véhicule électrique

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

