



Prise fixe Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - métal

REF. 0 529 33

HYPRA

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Hypra, prise de courant fixe pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

- Prise de courant fixe Hypra IP44
- Rouge
- 380V~ à 415V~
- 32A - 3P+T
- Métal

Les + installation

Montage en saillie avec boîtier

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intensité de courant IEC	32 A	Direction d'enfichage	droit
Tension selon EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rouge	Matériau	autre
Nombre de pôles	4	Finition militaire	Non
Position de l'heure	6 h	Dimension de bride, verticale	94 mm
Couleur caractéristique	rouge	Ecart vertical entre les trous	70 mm
Classe de protection (IP)	IP44	Dimension de bride, horizontale	84 mm
Technique de raccordement	borne à vis	Ecart horizontal entre les trous	70 mm